

N4X JIC Charnière continue 12X10X6 Acier inoxydable 316

Par Wiegmann

No de catalogue [BN4121006CHSSA](#)

N4X JIC Charnière continue 12X10X6 Acier inoxydable 316.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	BN4121006CHSSA
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Série	BN4-CHSSA
Type	Enceinte
CUP	786725700202

Dimensions

Profondeur réelle	13,63 pouces
Hauteur réelle	6.38 in
Largeur réelle	10,88 pouces
Capacité cubique	924 pouces cubes
Profondeur	14 en
Hauteur	6 dans
Poids	13 lb
Largeur	11 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDBN4121006CHSSA-S](#)
[Dessins de vente - HWDBN4121006CHSSA-S](#)
[Modèles 3D - BN4121006CHSSA](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - BN4121006CHSSA](#)
[Spécifications - BN4121006CHSSA](#)