

NEMA 3R Charnière continue Loquet tournant 30X20X8 Fibre de verre-Opaque

Par Wiegmann

No de catalogue [HW-N3R302008CH](#)

NEMA 3R Charnière continue Loquet tournant 30X20X8 Fibre de verre-Opaque.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	HW-N3R302008CH
Couleur	
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Fibre de verre
Type de montage	Montage mural
Série	Contrôle
Type	Enceinte
CUP	786725857500

Dimensions

Profondeur réelle	9,89 pouces
Hauteur réelle	32,86 pouces
Largeur réelle	20,99 dans
Capacité cubique	6930 pouces cubes
Profondeur	10 en
Hauteur	33 en
Poids	36 lb
Largeur	21 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Wiegmann Non-Metallic Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDHW-N3R302008CH-S](#)
[Modèles 3D - HW-N3R302008CH](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - HW-N3R302008CH](#)
[Spécifications - HW-N3R302008CH](#)