

Loquet à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 30X24X10 Fibre de verre-Opaque

Par Wiegmann

No de catalogue [HW-N4X302410CHW](#)

Loquet à charnière continue NEMA 4X avec fenêtre 30X24X10 en fibre de verre-opaque.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	HW-N4X302410CHW
Couleur	
Type de couverture	Couvercle à charnière avec fenêtre
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Matériau	Fibre de verre
Type de montage	Montage mural
Série	Contrôle
Type	Enceinte
CUP	786725878376

Dimensions

Profondeur réelle	11,95 en
Hauteur réelle	33,41 pouces
Largeur réelle	26,32 pouces
Capacité cubique	7200 cu.in
Profondeur	10 en
Hauteur	30 en
Poids	52.2 lb
Largeur	24 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Wiegmann Non-Metallic Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDHW-N4X302410CHW-S](#)
[Modèles 3D - HW-N4X302410CHW](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - HW-N4X302410CHW](#)
[Spécifications - HW-N4X302410CHW](#)