

NEMA 4X Charnière continue Loquet tournant 48X36X12 Fibre de verre-Opaque

Par Wiegmann

No de catalogue [HW-N4X483612CH](#)

NEMA 4X Charnière continue Loquet tournant 48X36X12 Fibre de verre-Opaque.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	HW-N4X483612CH
Couleur	
Type de couverture	Couvercle à charnière
Matériau	Fibre de verre
Type de montage	Montage mural
Série	Contrôle
Type	Enceinte
CUP	786725857760

Dimensions

Profondeur réelle	13,93 pouces
Hauteur réelle	51,29 pouces
Largeur réelle	36.62 in.
Capacité cubique	20736 cu.in
Profondeur	12 en
Hauteur	48 en
Poids	98 lb
Largeur	36 pouces

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - Wiegmann Non-Metallic Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDHW-N4X483612CH-S](#)
[Modèles 3D - HW-N4X483612CH](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - HW-N4X483612CH](#)
[Spécifications - HW-N4X483612CH](#)