

N12 Grille de passage 2.5X2.5X60 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [JW25](#)

N12 Grille de passage 2.5X2.5X60 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Type d'accessoire	Fil de fer
Numéro de catalogue	JW25
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	Nema 12 Type Enclosure
Type de finition	Poudre de polyester
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725320301

Dimensions

Hauteur réelle	2.5 in
Largeur réelle	2.5 in
Profondeur	60 pouces
Hauteur	3 dans
Poids	18 lb
Largeur	3 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDJW25-S](#)
[Dessins de vente - HWDJW25-S](#)
[Modèles 3D - JW25 opened](#)
[Modèles 3D - JW25](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - JW25](#)
[Spécifications - JW25](#)