

N412 Porte simple murale Ultimate 42X36X10 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N412423610SSC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate 42X36X10 Acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412423610SSC
Couleur	Brosses en acier inoxydable
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Inox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Série	N412-SSC
Type	Enceinte
CUP	786725863983

Dimensions

Profondeur réelle	11.75 in
Hauteur réelle	44.5 in
Largeur réelle	36.75 in
Capacité cubique	15120 cu.in
Profondeur	10 en
Hauteur	42 en
Poids	122 lb
Largeur	36 pouces

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC 60529
Nema Rating	1,3R,12,13,4,4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - N412423610SSC-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - HWDN412423610SSC-S](#)
[Dessins de vente - HWDN412423610SSC-S](#)
[Modèles 3D - N412423610SSC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412423610SSC](#)
[Spécifications - N412423610SSC](#)