

PBGX9

Par Wiegmann
No de catalogue [PBGX9](#)

N12 22.5 MM 9 Boîte à boutons 8.5X6.5X4.2 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PBGX9
Couleur	
Construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	9
Série	PBGX
Type	Boîtier de bouton-poussoir miniature
CUP	786725431939

Dimensions

Profondeur réelle	4.25 in
Hauteur réelle	8.5 in
Largeur réelle	6.5 in
Profondeur	4 dans
Hauteur	9 en
Poids	6 lb
Largeur	7 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPBGX9-S](#)
[Dessins de vente - HWDPBGX9-S](#)
[Modèles 3D - PBGX9](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PBGX9](#)
[Spécifications - PBGX9](#)