

N4X 30.5 MM 9 Boîte à boutons 9.5X8.5X3 Acier inoxydable 316

Par Wiegmann

No de catalogue [PBSS9A](#)

N4X 30.5 MM 9 Boîte à boutons 9.5X8.5X3 Acier inoxydable 316.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PBSS9A
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton poussoir
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	9
Bouton poussoir Nombre de trous	9
Taille du bouton-poussoir	30,5 MM
Série	PBSS-A
Type	Enceinte
CUP	786725845668

Dimensions

Profondeur réelle	3.09 in
Hauteur réelle	9.5 in
Largeur réelle	8.5 in
Profondeur	3 dans
Hauteur	10 en
Poids	7 lb
Largeur	9 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPBSS9A-S](#)
[Dessins de vente - HWDPBSS9A-S](#)
[Modèles 3D - PBSS9A](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PBSS9A](#)
[Spécifications - PBSS9A](#)