


## N3R Couvercle à vis pour montage mural 24X24X6 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue [RSC242406G](#)

N3R Couvercle à vis pour montage mural 24X24X6 Acier au carbone - Galvanisé.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	RSC242406G
La construction	Soudure par points
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Galvanisé
Les Knockouts	Oui
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage gaufrés
Type	Enceinte
CUP	786725846054

### Dimensions

Capacité cubique	3456 pouces cubes
Profondeur	6 dans
Hauteur	24 en
Poids	45 lb
Largeur	24 en

### Chef d'orchestre

Entrée par câble	Les coups d'assomoir
------------------	----------------------

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	3R
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann NEMA 3R Enclosures](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDRSC242406G-S](#)  
[Dessins de vente - HWDRSC242406G-S](#)  
[Modèles 3D - RSC242406G](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - RSC242406G](#)  
[Spécifications - RSC242406G](#)