

## N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 24X24X6 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue [SC242406GNK](#)

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 24X24X6 Acier au carbone - Galvanisé.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	SC242406GNK
La construction	Soudure par points
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Galvanisé
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage gauffrés
Type	Enceinte
CUP	786725319268

### Dimensions

Hauteur réelle	24.125 in
Largeur réelle	24.125 in
Profondeur	6 dans
Hauteur	24 en
Poids	38 lb
Largeur	24 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	1
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann NEMA 1 Encloures](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDSC242406GNK-S](#)  
[Dessins de vente - HWDSC242406GNK-S](#)  
[Modèles 3D - SC242406GNK](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - SC242406GNK](#)  
[Spécifications - SC242406GNK](#)