

## N12 Déconnexion à brides à porte unique 24X25X8 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [SDN12242508PL](#)

N12 Single Door Flanged Disconnect 24X25X8 Carbon Steel - Gray.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	SDN12242508PL
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	2-Point
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725862924

### Dimensions

Profondeur réelle	8.13 in
Largeur réelle	25.38 in
Profondeur	8 en
Hauteur	24 en
Poids	57 lb
Largeur	25 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDSN12242508PL-S](#)  
[Dessins de vente - HWDSN12242508PL-S](#)  
[Modèles 3D - SDN12242508PL](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - SDN12242508PL](#)  
[Spécifications - SDN12242508PL](#)