

SDN12302612PL

Par Wiegmann

No de catalogue [SDN12302612PL](#)

N12 Single Door Flanged Disconnect 30X26X12 Ccarbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	SDN12302612PL
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	2-Point
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725862986

Dimensions

Profondeur réelle	12,13 pouces
Largeur réelle	25.38 in
Profondeur	12 en
Hauteur	30 en
Poids	74 lb
Largeur	25 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSN12302612PL-S](#)
[Dessins de vente - HWDSN12302612PL-S](#)
[Modèles 3D - SDN12302612PL](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SDN12302612PL](#)
[Spécifications - SDN12302612PL](#)