

N12 Déconnexion à bride à une porte 36X25X10 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [SDN12362510PL](#)

N12 Single Door Flanged Disconnect 36X25X10 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	SDN12362510PL
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	2-Point
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725863006

Dimensions

Profondeur réelle	10.25 in
Largeur réelle	25.38 in
Profondeur	10 en
Hauteur	36 pouces
Poids	89 lb
Largeur	25 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSN12362510PL-S](#)
[Dessins de vente - HWDSN12362510PL-S](#)
[Modèles 3D - SDN12362510PL](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SDN12362510PL](#)
[Spécifications - SDN12362510PL](#)