

# N4X Déconnexion à brides à porte unique 24X25X8 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann  
No de catalogue [SSN4X242508](#)

N4X Single Door Flanged Disconnect 24X25X8 304 Stainless Steel.



\*Image représentative

## Général

Número de catalogue	SSN4X242508
Construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Grain lisse
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725369553

## Dimensions

Profondeur réelle	8.13 in
Largeur réelle	25.38 in
Capacité cubique	4800 cu.in
Profondeur	8 en
Hauteur	24 en
Poids	55 lb
Largeur	25 en

## Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)  
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDSSN4X242508-S](#)  
[Dessins de vente - HWDSSN4X242508-S](#)  
[Modèles 3D - SSN4X242508](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - SSN4X242508](#)  
[Spécifications - SSN4X242508](#)