

Couvercle à vis avec joint NEMA 4X 24X24X6 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [WA242406GSCSS](#)

Couvercle à vis avec joint NEMA 4X 24X24X6 en acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	WA242406GSCSS
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Couvercle à vis
Type de finition	Grain lisse
Matériau	Acier inoxydable 304
Type de montage	Mur
Nombre de portes (fixes)	1
CUP	786725883523

Dimensions

Hauteur réelle	24.125 in
Largeur réelle	24.125 in
Capacité cubique	3456 pouces cubes
Profondeur	6 en
Hauteur	24 en
Largeur	24 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4, 4X, 12, 13

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA242406GSCSS-S](#)
[Dessin technique - WA242406GSCSS-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessins de vente - HWDWA242406GSCSS-S](#)
[Fiches de vente - NEMA 4X Stainless Steel Screw Cover](#)
[Enclosures](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA242406GSCSS](#)