

## N12 Two Door Floor-Mount Right Flanged Disconnect 60X61X18 Carbon Steel - Gray (gris)

Par Wiegmann

No de catalogue [WA60X6118U](#)

N12 Two Door Floor-Mount Right Flanged Disconnect 60X61X18  
Carbon Steel - Gray.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	WA60X6118U
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	Poignée de cadénassage à 3 points
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Kit de support de sol de 15 pouces de haut
Nombre de portes (fixes)	2
Type	Enceinte
CUP	786725428755

### Dimensions

Profondeur réelle	18,13 pouces
Hauteur réelle	60,13 pouces
Largeur réelle	61,75 pouces
Profondeur	18 en
Hauteur	60 pouces
Poids	630 lb
Largeur	62 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDWA60X6118U-S](#)  
[Dessins de vente - HWDWA60X6118U-S](#)  
[Modèles 3D - WA60X6118U](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - WA60X6118U](#)  
[Spécifications - WA60X6118U](#)