

N12 Freestanding à deux portes et double accès 72X48X24 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [WA724824FSDAD](#)

N12 Two Door Dual Access Freestanding 72X48X24 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

| | |
|--------------------------|--|
| Número de catalogue | WA724824FSDAD |
| Couleur | |
| Construction | Coutures soudées en continu |
| Type de couverture | Par |
| Indicateur RoHS de l'UE | Non |
| Type de finition | Texturé |
| Type de lattes | Combo verrouillage à clé 3 points - verrouillage par tampons |
| Matériau | Acier au carbone |
| Type de montage | Autonome |
| Nombre de portes (fixes) | 2 |
| Type | Enceinte |
| CUP | 786725452002 |

Dimensions

| | |
|-------------------|--------------|
| Profondeur réelle | 24.25 in |
| Hauteur réelle | 72,12 pouces |
| Largeur réelle | 48.12 in |
| Profondeur | 24 en |
| Hauteur | 72 en |
| Poids | 595 lb |
| Largeur | 48 en |

Certifications et conformité

| | |
|-----------------|-------|
| Liste certifiée | cULus |
| Nema Rating | 12 |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA724824FSDAD-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA724824FSDAD-S](#)
[Modèles 3D - WA724824FSDAD](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA724824FSDAD](#)
[Spécifications - WA724824FSDAD](#)