

N12 Freestanding à une porte 90X36X36 en acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [WA903636FSSS](#)



N12 Freestanding à une porte 90X36X36 en acier inoxydable 304.

*Image représentative

Général

Número de catalogue	WA903636FSSS
Construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Combo verrouillage à clé 3 points - verrouillage par tampons
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Autonome
Nombre de portes (fixes)	1
Série	WA-FSSS
Type	Enceinte
CUP	786725849277

Dimensions

Profondeur réelle	36,12 pouces
Hauteur réelle	90,12 pouces
Largeur réelle	36,12 pouces
Profondeur	36 pouces
Hauteur	90 en
Poids	550 lb
Largeur	36 pouces

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA903636FSSS-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA903636FSSS-S](#)
[Modèles 3D - WA903636FSSS \(opened\)](#)
[Modèles 3D - WA903636FSSS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA903636FSSS](#)
[Spécifications - WA903636FSSS](#)