

N12 Double Door Freestanding 90X48 X 20, 304 Stainless Steel

Par Wiegmann

No de catalogue [WA904820FSDSS](#)



N12 Double Door Freestanding 90X48X20 304 Stainless Steel.

*Image représentative

Général

| | |
|--------------------------|--|
| Número de catalogue | WA904820FSDSS |
| La construction | Coutures soudées en continu |
| Indicateur RoHS de l'UE | Non |
| Les Knockouts | Non |
| Type de lattes | Combo verrouillage à clé 3 points - verrouillage par tampons |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de montage | Autonome |
| Nombre de portes (fixes) | 2 |
| Série | WA-FSDSS |
| Type | Enceinte |
| CUP | 786725849284 |

Dimensions

| | |
|-------------------|--------------|
| Profondeur réelle | 20,12 pouces |
| Hauteur réelle | 90,12 pouces |
| Largeur réelle | 48.12 in |
| Profondeur | 20 en |
| Hauteur | 90 en |
| Poids | 585 lb |
| Largeur | 48 en |

Certifications et conformité

| | |
|-----------------|-------|
| Liste certifiée | cULus |
| Nema Rating | 12 |
| Répertorié UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA904820FSDSS-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA904820FSDSS-S](#)
[Modèles 3D - WA904820FSDSS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA904820FSDSS](#)
[Spécifications - WA904820FSDSS](#)