

## ACC-F2-90, Clip de gestion des câbles en acier inoxydable, double degré, 1 à 2 câbles PV, module



Par WILEY

No de catalogue [ACC-F2-90](#)

Clip de gestion des fils ; pour 1 ou 2 fils USE-2 ou PV ; se fixe sur le module.

### Caractéristiques

- S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles
- Testé pour l'environnement (UL2703 et ASTM B117)
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation
- Bords monnayés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble

### Général

Numéro de catalogue	ACC-F2-90
Matériaux de construction - Principaux	Nylon
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	3B
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Cadre de module ou clip de bride - 90 degrés et droit Épaisseur de la bride : 1.3mm - 2.5 mm
Nom du commerce	WILEY
Type	Colliers de serrage
CUP	781810671368
UPC 12 Digit	7818106713688

### Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	0,452 et pouces
Dimension - Taille du filetage	-

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	4000
---------------------	------

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Certifications - UL Certificate of Compliance, UL 1565, CSA C22.2 No. 18.5-13](#)
- [Dessins de vente - 50042747](#)
- [Spécifications - ACC-F2-90](#)
- [Spécifications - ACC-F2-90 CUTSHEET 12032014](#)