

## ACC-F4-90-1, Clip de gestion des fils en acier inoxydable, double degré, 1 à 4 fils PV, module

Par WILEY

No de catalogue [ACC-F4-90-1](#)



Clip de câble de module à 90 degrés.

### Caractéristiques

- S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles
- Testé pour l'environnement (UL2703 et ASTM B117)
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation
- Bords monnayés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble

### Général

Numéro de catalogue	ACC-F4-90-1
Type d'article	3B
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Cadre de module ou clip de bride - 90 degrés et droit Épaisseur de la bride : 1.3mm - 2.5 mm
Nom du commerce	WILEY
Type	Colliers de serrage
CUP	781810671351
UPC 12 Digit	7818106713511

### Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	1.36 in
pouces	
Dimension - Taille du filetage	-

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	4000
---------------------	------

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Dessins de vente - 50042750](#)
- [Spécifications - ACC-F4-90-1,Wiley](#)
- [Spécifications - ACC-F4-90-1](#)