

# ACC-FBC, Clip de gestion des câbles en acier inoxydable, double degré, base de montage pour serre-câbles, module



Par WILEY

No de catalogue [ACC-FBC](#)

Base de montage du clip de câble du module.

## Caractéristiques

Clip en acier inoxydable 304 pour fixer les attaches de câbles à la bride d'un module

## Général

Numéro de catalogue	ACC-FBC
Type d'article	3B
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Base de montage pour collier de câblage de module - 90 degrés et droit Épaisseur de la bride : 1.3mm - 3.0mm
Nom du commerce	WILEY
Type	Colliers de serrage
CUP	781810670170
UPC 12 Digit	7818106701700

## Dimensions

Dimension - Taille du filetage -

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	N
Certification - Reconnu par UL	N
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	8000
---------------------	------

## Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Certifications - UL Certificate of Compliance CAN/CSA-C22.2 No. 62275-10](#)
- [Dessins de vente - 50037678](#)
- [Spécifications - ACC-FBC](#)
- [Spécifications - ACC-FBC](#)