

ACC-FPV, Clip de gestion des fils en acier inoxydable, droit, 1-2 fils PV, module

Par WILEY

No de catalogue [ACC-FPV](#)



Clip de gestion Wiley ; 1 ou 2 fils PV ; Acier inoxydable 304 ; Convient à un fil PV de 5 mm à 8 mm de diamètre ; Épaisseur du module : 1,0 mm - 3 mm ; Fil PV 5mm - 8 mm (dia.) ; Épaisseur du module : 1.0mm - 3 mm.

Caractéristiques

- S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles
- Testé pour l'environnement (UL2703 et ASTM B117)
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation
- Bords monnayés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble

Général

Numéro de catalogue	ACC-FPV
Matériaux de construction - Principaux	Nylon
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Cadre de module ou clip de bride - droit Épaisseur de la bride : 1.0mm - 3.0mm
Type	Colliers de serrage
CUP	621945472938

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	5000
---------------------	------

Documentation

[Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Certifications - UL Certificate of Compliance, UL 1565, CSA C22.2 No. 18.5-13](#)
[Certifications - UL Certificate of Compliance, UL 1565, CSA C22.2 No. 18.5-13](#)
[Dessins de vente - 50068480](#)
[Spécifications - ACC-FPV](#)
[Spécifications - ACC-FPV](#)