

ACC-FPV90, acier inoxydable, 90 degrés, 2 fils Module Cable Clip

Par WILEY

No de catalogue [ACC-FPV90](#)

Clip de câble de module à 2 fils 90 degrés.



Caractéristiques

- S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles
- Testé pour l'environnement (UL2703 et ASTM B117)
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation
- Bords mordancés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble

Général

Numéro de catalogue	ACC-FPV90
Matériaux de construction - Principaux	ACIER INOXYDABLE 304
Indicateur RoHS de l'UE	Sous revue
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Cadre de module ou clip de bride - 90 degrés, plage d'épaisseur de la bride : 1.0mm - 3.0mm
Type	Clip de câble
CUP	621945514508

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Répertoire UL	Oui

Documentation

- [Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Certifications - UL Certificate of Compliance, UL 1565, CSA C22.2 No. 18.5-13](#)
- [Dessins de vente - 50084791](#)
- [Spécifications - ACC-FPV90](#)
- [Spécifications - Burndy_ACC-FPV90_Specsheet](#)