


ACC-R2, Clip de câble pour rail, 1 fil Max 0.55" ; 2 fils Max 0.43".

Par WILEY

No de catalogue ACC-R2

Clips de câbles pour rails.



Caractéristiques

Clips en acier inoxydable 304 qui s'installent sur le rail, le canal ou la fente

Général

Numéro de catalogue	ACC-R2
Type d'article	3B
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Rayonnage : Unirac, Ironrigde, Everest ou profils de rayonnage similaires
Nom du commerce	WILEY
Type	Colliers de serrage
CUP	781810537084
UPC 12 Digit	7818105370844

Dimensions

Dimension - Taille du filetage -

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	N
Certification - Reconnu par UL	N
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	4000
---------------------	------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Certifications - UL Certificate of Compliance, UL 1565, CSA C22.2 No. 18.5-13](#)
[Dessins de vente - 30023999](#)
[Spécifications - ACC-R2](#)
[Spécifications - ACC-R2](#)