


ACC-R4, Clip de câble pour rail, jusqu'à 4 fils PV de 0,29".

Par WILEY

No de catalogue [ACC-R4](#)

Clips de câbles pour rails.



Caractéristiques

Clips en acier inoxydable 304 qui s'installent sur le rail, le canal ou la fente

Général

Numéro de catalogue	ACC-R4
Matériaux de construction - Principaux	Nylon
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	3B
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Rayonnage : Unirac, Ironrigde, Everest ou profils de rayonnage similaires
Nom du commerce	WILEY
Type	Colliers de serrage
CUP	781810537091
UPC 12 Digit	7818105370911

Dimensions

Dimension - Taille du filetage -

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	N
Certification - Reconnu par UL	N
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	4000
---------------------	------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 30023996](#)
[Spécifications - ACC-R4](#)
[Spécifications - ACC-R4](#)