

WBS20V, sangle pour faisceau de câbles et de fils, longueur 20 pouces, diamètre du faisceau 19-161 mm, capacité de charge 100 lb (444 N), embout à sertir



Par WILEY
No de catalogue [WBS20V](#)

Wiley Bundle Strap.

Général

| | |
|--------------------------|---|
| Numéro de catalogue | WBS20V |
| Type d'article | 3B |
| Matériau | Embout en acier inoxydable 304 et fil en acier inoxydable avec gaine en vinyle résistant aux UV |
| Méthode de montage | Serti sur le terrain avec une pince d'électricien ou une pince coupante standard. |
| Résistance à la traction | 100 lb. |
| Nom du commerce | WILEY |
| Type | Colliers de serrage |
| CUP | 621945449206 |
| UPC 12 Digit | 6219454492066 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|-------|
| Dimension - Taille du filetage | - |
| Longueur | 20 en |

Certifications et conformité

| | |
|---|---------|
| Certification - Approuvé par la CSA | Oui |
| Certification - cULus | Oui |
| Liste certifiée | UL62275 |
| Norme(s) industrielle(s) | UL62275 |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertorié UL | Oui |

Logistique

| | |
|----------------------|------|
| Quantité de cartons | 1000 |
| Quantité de palettes | 4000 |

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Certifications - Certificate of Compliance, UL 62275, CSA C22.2 No. 62275](#)
- [Dessins de vente - 50054219](#)
- [Spécifications - WBS20V](#)
- [Spécifications - WBS20V](#)