

WBS8V, Sangle pour faisceau de câbles et de fils, 8 pouces de long, diamètre du faisceau 19-57 mm, charge nominale de 100 lb (444 N), à sertir, ferrule

Par WILEY

No de catalogue [WBS8V](#)

Sangle pour faisceau de câbles et de fils de type 2, 8 pouces de long, 19-57 mm de diamètre de faisceau, 444 N (100 lb) de charge nominale.



Général

Numéro de catalogue	WBS8V
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	3B
Matériau	Embout en acier inoxydable 304 et fil en acier inoxydable avec gaine en vinyle résistant aux UV
Méthode de montage	Serti sur le terrain avec une pince d'électricien ou une pince coupante standard.
Résistance à la traction	100 lb.
Nom du commerce	WILEY
Type	Colliers de serrage
CUP	621945449824
UPC 12 Digit	6219454498244

Dimensions

Dimension - Taille du filetage	-
Longueur	8 en

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL62275
Norme(s) industrielle(s)	UL62275
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	5000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Certifications - Certificate of Compliance, UL 62275, CSA C22.2 No. 62275](#)
[Dessins de vente - 50054219](#)
[Spécifications - WBS8V](#)
[Spécifications - WBS8V](#)