

## WEEB-11.5, WEEB Rondelle pour montage en bas, .87 IN L, .79 IN W, 0.47" taille du trou, Rigide

Par WILEY

No de catalogue [WEEB-11.5](#)



WEEB® Washer Electrical Equipment Bond.

### Caractéristiques

- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
- Élimine le besoin de préparation de la surface et d'inhibiteur d'oxyde.
- Un manuel détaillé spécifiant la quincaillerie, le couple de serrage et les informations de montage est disponible sur demande.
- Reconnu UL467 pour la mise à la terre et la liaison des équipements
- Des solutions personnalisées de mise à la terre et de liaison sont disponibles sur demande.

### Général

Numéro de catalogue	WEEB-11.5
Type d'article	3B
Matériau	Acier inoxydable 304
CUP	781810537275
UPC 12 Digit	7818105372755

### Dimensions

Dimension - Taille du filetage -

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	N
Certification - ETL	Y
Certification - Reconnu par UL	Y
Certification - cULus	N
Liste certifiée	Reconnu UL467
Norme(s) industrielle(s)	Reconnu UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	10000
---------------------	-------

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Brochures - WEEB Washer Guide and WEEB Washer Theory](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)  
[Certifications - UL Standard for Safety for Grounding & Bonding Equipment, UL 467, CSA C22.2 No. 41-13](#)  
[Dessins de vente - 50000488](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_WEEB\\_Lineart](#)  
[Modèles 3D - WEEB-11.5\\_MODEL-STEP](#)  
[Modèles 3D - WEEB-11.5\\_MODEL-IGES](#)  
[Modèles 3D - WEEB-11.5\\_MODEL-PDF](#)  
[Spécifications - WEEB-11.5](#)  
[Spécifications - WEEB-11.5](#)