

WEEB-2TC38, WEEB Rondelle à deux trous, 3/8" matériel NON inclus

Par WILEY

No de catalogue [WEEB-2TC38](#)



Rondelle Telecom WEEB® à deux trous.

Caractéristiques

- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
- Élimine le besoin de préparation de la surface et d'inhibiteur d'oxyde.
- Un manuel détaillé spécifiant la quincaillerie, le couple de serrage et les informations de montage est disponible sur demande.
- Reconnu UL 467 pour la mise à la terre et la liaison des équipements
- Des solutions personnalisées de mise à la terre et de liaison sont disponibles sur demande.

Général

Numéro de catalogue	WEEB-2TC38
Revêtement	Peinture, revêtement en poudre ou similaire - 5 mils MAX d'épaisseur
Connecteur	Utilisation avec la plupart des connecteurs HYLUG™ à 2 trous ou équivalents
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	3/8" quincaillerie
Plage de couple	240 lbs
CUP	621945524330

Dimensions

Taille du boulon	3/8 in
------------------	--------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de #14-2 AWG
tailles de brins

Certifications et conformité

Certification - Reconnu par UL	Y
Liste certifiée	Reconnu UL467
Norme(s) industrielle(s)	Reconnu UL467
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

Documentation

[Brochures - WEEB Washer Guide and WEEB Washer Theory](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Dessins de vente - 50087813](#)
[Page du catalogue - WILEY - TELECOM WEEB WASHER CAT PAGE](#)
[Spécifications - WEEB-2TC38](#)
[Spécifications - WEEB-2TC38](#)