

## WEEB-9.5, WEEB Rondelle pour montage en bas, .71 IN L, .59 IN W, 0.39" diamètre du trou, Rigide

Par WILEY

No de catalogue [WEEB-9.5](#)



WEEB® Washer Electrical Equipment Bond.

### Caractéristiques

- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
- Élimine le besoin de préparation de la surface et d'inhibiteur d'oxyde.
- Un manuel détaillé spécifiant la quincaillerie, le couple de serrage et les informations de montage est disponible sur demande.
- Reconnu UL467 pour la mise à la terre et la liaison des équipements
- Des solutions personnalisées de mise à la terre et de liaison sont disponibles sur demande.

### Général

Numéro de catalogue	WEEB-9.5
Type d'article	3C
Matériau	Acier inoxydable 304
CUP	781810537329
UPC 12 Digit	7818105373299

### Dimensions

Dimension - Taille du filetage -

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	N
Certification - ETL	Y
Certification - Reconnu par UL	Y
Certification - cULus	N
Liste certifiée	Reconnu UL467
Norme(s) industrielle(s)	Reconnu UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	12000
---------------------	-------

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Brochures - WEEB Washer Guide and WEEB Washer Theory](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Certifications - UL Standard for Safety for Grounding & Bonding Equipment, UL 467, CSA C22.2 No. 41-13](#)  
[Dessins de vente - 50001424](#)  
[Spécifications - WEEB-9.5](#)  
[Spécifications - WEEB-9.5](#)