

WEEB-ASR, Rondelle de serrage supérieure WEEB, L 1.51 IN, I 1.00 IN, trou 0.32 IN, Rigide

Par WILEY

No de catalogue [WEEB-ASR](#)



Rondelle de liaison pour équipement électrique en acier inoxydable 304 ; longueur 1,51" ; largeur 1,00" ; hauteur 0,24" ; taille de trou 0,32" ; rigide.

Caractéristiques

- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
- Élimine le besoin de préparation de la surface et d'inhibiteur d'oxyde.
- Un manuel détaillé spécifiant la quincaillerie, le couple de serrage et les informations de montage est disponible sur demande.
- Reconnu UL467 pour la mise à la terre et la liaison des équipements
- Des solutions personnalisées de mise à la terre et de liaison sont disponibles sur demande.

Général

Numéro de catalogue	WEEB-ASR
Type d'article	4D
Matériau	Acier inoxydable 304
CUP	781810537343
UPC 12 Digit	7818105373433

Dimensions

Dimension - Taille du filetage -

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	N
Certification - ETL	Y
Certification - Reconnu par UL	Y
Certification - cULus	N
Liste certifiée	Reconnu UL2703
Norme(s) industrielle(s)	Reconnu UL2703
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	4000
---------------------	------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Brochures - WEEB Washer Guide and WEEB Washer Theory](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Certifications - UL Standard for Safety for Grounding & Bonding Equipment, UL 467, CSA C22.2 No. 41-13](#)
[Dessins de vente - 50002539](#)
[Spécifications - WEEB-ASR](#)
[Spécifications - WEEB-ASR](#)