

WEEB-BNDJMP8.2MS, WEEB® Bonding Jumper, 10" avec rondelle plate M8 incluse

Par WILEY

No de catalogue [WEEB-BNDJMP8.2MS](#)



WEEB® Bonding Jumper (cavalier de liaison).

Général

Número de catalogue	WEEB-BNDJMP8.2MS
Type d'article	4D
CUP	781810537428
UPC 12 Digit	7818105374288

Dimensions

Taille du boulon	5/16 in
Dimension - Taille du filetage	-

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	N
Certification - ETL	Y
Certification - Reconnu par UL	N
Certification - cULus	N
Liste certifiée	UL2703
Norme(s) industrielle(s)	UL2703
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Brochures - WEEB Washer Guide and WEEB Washer Theory](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Certifications - UL Standard for Safety for Grounding & Bonding Equipment, UL 467, CSA C22.2 No. 41-13](#)
- [Dessins de vente - 50020428](#)
- [Spécifications - WEEB-BNDJMP8.2MS](#)
- [Spécifications - WEEB-BNDJMP8.2MS](#)