

## WEEB-DSK12, 1.39" Rondelle à disque WEEB, montage par le bas, diamètre de trou 0.51

Par WILEY

No de catalogue [WEEB-DSK12](#)



WEEB® Washer Electrical Equipment Bond.

### Caractéristiques

- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
- Élimine le besoin de préparation de la surface et d'inhibiteur d'oxyde.
- Un manuel détaillé spécifiant la quincaillerie, le couple de serrage et les informations de montage est disponible sur demande.
- Reconnu UL467 pour la mise à la terre et la liaison des équipements
- Des solutions personnalisées de mise à la terre et de liaison sont disponibles sur demande.

### Général

Numéro de catalogue	WEEB-DSK12
Type d'article	4D
Matériau	Acier inoxydable
Nom du commerce	WILEY
CUP	781810644690
UPC 12 Digit	7818106446900

### Dimensions

Dimension - Diamètre intérieur en pouces	13,10 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	30,32 pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	30.64 in
Dimension - Taille du filetage	-

### Certifications et conformité

Certification - ETL	Y
Certification - Reconnu par UL	Y
Liste certifiée	Reconnu UL2703
Norme(s) industrielle(s)	Reconnu UL2703
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	6000
Quantité de palettes	100

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Brochures - WEEB Washer Guide and WEEB Washer Theory](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Dessins de vente - 50017067](#)
- [Spécifications - WEEB-DSK12](#)
- [Spécifications - WEEB-DSK12](#)