

WEEB-DSK14, rondelle à disque WEEB de 0,94", application à montage par le bas, taille de trou de 0,26".



Par WILEY

No de catalogue [WEEB-DSK14](#)

WEEB® Washer Electrical Equipment Bond.

Caractéristiques

- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
- Élimine le besoin de préparation de la surface et d'inhibiteur d'oxyde.
- Un manuel détaillé spécifiant la quincaillerie, le couple de serrage et les informations de montage est disponible sur demande.
- Reconnu UL467 pour la mise à la terre et la liaison des équipements
- Des solutions personnalisées de mise à la terre et de liaison sont disponibles sur demande.

Général

Numéro de catalogue	WEEB-DSK14
Type d'article	3B
Matériau	Acier inoxydable
CUP	781810644676
UPC 12 Digit	7818106446766

Dimensions

Dimension - Diamètre intérieur en pouces	6.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	23,96 pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	24.11 et
Dimension - Taille du filetage	-

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	N
Certification - ETL	Y
Certification - Reconnu par UL	Y
Certification - cULus	N
Liste certifiée	Reconnu UL2703
Norme(s) industrielle(s)	Reconnu UL2703
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6000
Quantité de palettes	100

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Brochures - WEEB Washer Guide and WEEB Washer Theory](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Certifications - UL Standard for Safety for Grounding & Bonding Equipment, UL 467, CSA C22.2 No. 41-13](#)
[Dessins de vente - 50017070](#)
[Spécifications - WEEB-DSK14](#)
[Spécifications - WEEB-DSK14](#)