

WEEB-TC38, WEEB Rondelle à oreilles mono-trou, 3/8" matériel NON inclus

Par WILEY
No de catalogue [WEEB-TC38](#)



Rondelle mono-trou Telecom WEEB®.

Caractéristiques

- Pour coller la cosse aux surfaces métalliques revêtues sous-jacentes dans diverses applications (par exemple, racks d'équipement, armoires, serveurs, boîtiers, chemins de câbles, etc.
- À utiliser avec les connecteurs HYLUG™ à 1 trou ou équivalents.
- Gamme de fils : #14 à #6 AWG
- Types de revêtement : Peinture, revêtement en poudre et similaires
- Épaisseur du revêtement : Maximum 5 millimètres
- WEEB-TC14 : goujon de 1/4 po
- WEEB-TC38 : goujon de 3/8 po
- Reportez-vous au manuel détaillé spécifiant la quincaillerie appropriée, le couple de serrage, les informations de montage et les pattes applicables.

Général

Numéro de catalogue	WEEB-TC38
Revêtement	Peinture, revêtement en poudre ou similaire - 5 mils MAX d'épaisseur
Connecteur	Utilisation avec la plupart des connecteurs HYLUG™ à 2 trous ou équivalents
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	3/8" quincaillerie
Plage de couple	240 lbs
CUP	621945531246

Dimensions

Taille du boulon 3/8 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de #14-6 AWG
tailles de brins

Certifications et conformité

Certification - Reconnu par UL	Y
Liste certifiée	Reconnu UL467
Norme(s) industrielle(s)	Reconnu UL467
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons 1000

Documentation

[Brochures - WEEB Washer Guide and WEEB Washer Theory Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Dessins de vente - 50087374](#)
[Dessins de vente - 50087372](#)
[Page du catalogue - WILEY - TELECOM WEEB WASHER CAT PAGE](#)
[Spécifications - WEEB-TC38](#)
[Spécifications - WEEB-TC38](#)