



Gradateurs et commandes d'éclairage

Obtenez un confort personnalisé dans toutes vos utilisations résidentielles et commerciales.

Créez une ambiance d'éclairage confortable avec les gradateurs Hubbell



LCD150DW
200W

Gradateur et interrupteur à bascule décoratif



LCD150SW
200W

Gradateur à glissière



LCD150TW
150W

Gradateur et interrupteur à bascule



LCD300DW
300W

Gradateur et interrupteur à bascule décoratif



LCD0108DW
0-10V Basse tension

Gradateur et interrupteur à bascule décoratif



LCD0108SW
0-10V Basse tension

Gradateur à glissière

Avantages clés


Appréciez la qualité et la fiabilité des produits de Hubbell ainsi que sa compatibilité universelle.

- Compatible avec la plupart des lampes à gradation en phase directe
- Convient aux applications unipolaires ou 3 voies/4 voies
- Réglage d'intensité variable sur tous les modèles
- Styles disponibles avec bascule décoratif et glissière ou avec bascule et glissière
- Correspond à toutes les plaques de Hubbell – interrupteur à bascule, à bascule décorative, et sans vis
- Homologué UL/cUL

Fonctions clés



Économe en énergie



Gradateurs à voies multiples



Homologué cUL



Réglage d'intensité




Illuminez votre application

Contrôlez l'ambiance de votre maison et réduisez votre empreinte énergétique. Nos gradateurs s'accordent parfaitement avec des ampoules LED efficaces. Ces concepts prennent également en charge les ampoules fluocompactes et même les ampoules à incandescence traditionnelles. Le réglage numérique maximise la plage de luminosité et s'ajuste pour réduire le scintillement. Et les options de style répondent à vos besoins.

Les modèles basse tension alimentent les luminaires qui utilisent un contrôle de gradation 0-10V, qu'ils utilisent ou non des ballasts LED.

Conçus pour les LED écoénergétiques, les gradateurs Hubbell conviennent aux ampoules et aux luminaires conformes aux normes NEMA SSL 7A et California Title 24.



Choix de couleurs

Ivoire

Amande clair

Blanc

Gradateurs et commandes d'éclairage


Pour les applications d'éclairage résidentiel et commercial



Information pour la commande

Description	Couleurs	No de catalogue	Pôles
À bascule 150W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Blanc	LCD150TW	SP, 3/4 voies
À bascule 150W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Ivoire	LCD150TI	SP, 3/4 voies
À bascule 150W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Amande clair	LCD150TLA	SP, 3/4 voies
À bascule décoratif 200W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Blanc	LCD150DW	SP, 3/4 voies
À bascule décoratif 200W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Ivoire	LCD150DI	SP, 3/4 voies
À bascule décoratif 200W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Amande clair	LCD150DLA	SP, 3/4 voies
À glissière décoratif 200W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Blanc	LCD150SW	SP, 3/4 voies
À glissière décoratif 200W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Ivoire	LCD150SI	SP, 3/4 voies
À glissière décoratif 200W DEL/CFL, 600W Incandescente, 120 VCA	Amande clair	LCD150SLA	SP, 3/4 voies
À bascule décoratif 300W DEL/CFL, 600W Incand., Voyant lum., 120 VCA	Blanc	LCD300DW	SP, 3/4 voies
À bascule décoratif 300W DEL/CFL, 600W Incand., Voyant lum., 120 VCA	Ivoire	LCD300DI	SP, 3/4 voies
À bascule décoratif 300W DEL/CFL, 600W Incand., Voyant lum., 120 VCA	Amande clair	LCD300DLA	SP, 3/4 voies
Basse tension à bascule décoratif 0-10V DEL, 10 A 120 VCA, 5 A 277 VCA	Blanc	LCD0108DW	SP, 3/4 voies
Basse tension à bascule décoratif 0-10V DEL, 10 A 120 VCA, 5 A 277 VCA	Ivoire	LCD0108DI	SP, 3/4 voies
Basse tension à bascule décoratif 0-10V DEL, 10 A 120 VCA, 5 A 277 VCA	Amande clair	LCD0108DLA	SP, 3/4 voies
Basse tension à glissière décoratif 0-10V DEL, 10 A 120 VCA, 5 A 277 VCA	Blanc	LCD0108SW	SP, 3/4 voies
Basse tension à glissière décoratif 0-10V DEL, 10 A 120 VCA, 5 A 277 VCA	Ivoire	LCD0108SI	SP, 3/4 voies
Basse tension à glissière décoratif 0-10V DEL, 10 A 120 VCA, 5 A 277 VCA	Amande clair	LCD0108SLA	SP, 3/4 voies

Plaques murales vendues séparément.



Contactez-nous dès aujourd'hui

Comptez sur Hubbell Canada pour des dispositifs de câblage sécurés, fiables et innovateurs.



Un fier membre de la famille Hubbell.