PATRIOT® Sertisseuse à batterie à tête de loquet de 15 tonnes, hydraulique autonome, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide

Par Burndy
No de catalogue PAT46LWLI

PAT46 Sertisseur de batterie à tête loquet 15T, 3Ah Li-ion, CA, mallette rigide.

Charactéristiques

- Ouverture de la mâchoire de 2"
- Utilisé avec les matrices P
- les matrices U avec l'adaptateur PUADP1 (vendu séparément)
- Léger, "tête à loquet" avec rotation de la tête de 355º
- Équilibré de façon ergonomique

Général

Application - pour utilisation sur	Bornes et épissures en cuivre, aluminium, ACSR
Capacité de force de sertissage	15 ton
Catalog Number	PAT46LWLI
Indicateur EU RoHs	À l'étude
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	Chargeur 120V-AC
Temps de recharge	0.5 h
Type	Pince à sertir
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Étui rigide
Type d'outil	Sertisseur actionné par batterie
Type de matrice	P Die et U Die avec adaptateur PUADP1
UPC	781810654675
UPC 12 Digit	7818106546755

Dimensions

Dimensions	18.59 po x 3.26 po x 13.93 po
Hauteur	13.93 in
Largeur	3.26 in
Largeur de la mâchoire	2.00 in
Longueur	18.59 in
Poids	15.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Cuivre: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminium: #8 AWG; - 1250 kcmil; Tige de terre: 1/2 « -1 » de diamètre

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	UI

Logistique

Contenu de l'emballage	Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case

Documentation

Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling
Customer Notices - Prop 65 Notice
Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Product Cross Section Image(s) - BUR_PAT46LW_LineArt
Sales Drawings - 50002858
SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet (2022-02)

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés