KILLARK®

UNY300 - Raccord pour emplacements dangereux - Acier zingué - 3″ mâle/femelle

Par Killark
No de catalogue UNY300

Raccord pour emplacements dangereux - Acier zingué - 3″ mâle/femelle.

Général

Numéro de catalogue	UNY300
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Plaqué zinc
Hex Size	3.94 in
Matériau	Acier 12L14
Série	UNY
Type	
CUP	783936184012

Dimensions

Diamètre	4 dans
Taille du moyeu	3″
Longueur	4.06 in
Poids	4.01 lb

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	4

Documentation

Certifications - UNF/UNY Series New Unions UL Certificate of Compliance
Dessins de vente - UNY300 Sales Drawing
Modèles 3D - UNY300 3D Model
Spécifications - UNY300
Spécifications - Killark Unions Catalog
Spécifications - Killark Unions Catalog (French)

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés