HUBBELL
Premise Wiring

USOC netSELECT™ Jack

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue NSJUY

Les prises modulaires NetSELECT™ RJ25 USOC prennent en charge diverses applications de téléphonie. Les tours de terminaison QuickLace™ angulaires innovantes offrent un large espace pour le laçage, ce qui accélère la terminaison.

Charactéristiques

- Tours de câblage angulaires faciles à terminer
- Prise téléphonique RJ25 USOC

Performance

USOC

Général

Numéro de catalogue	NSJUY
Couleur	
Matériaux de construction - Principaux	Thermoplastique
Contact	IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Matériau du point de contact	Cuivre au béryllium avec placage d'or
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Prise modulaire
Matériau - Boîtier	Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Type de montage	
Cycles de fonctionnement	750+ Plug
Série	USOC
Taille	0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)
Style	Prise RJ-45
Température nominale	Max Continu- 75° C, Minimum- -40° C Sans impact
Type	
CUP	883778503108

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Connectivité	Jack RJ45 vers IDC Punch Down
Résistance des contacts	Par TIA
Perte d'insertion	Par TIA
Tension de résistance	1 000 Vca à 60 Hz

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• 6 positions conformes aux normes USOC • Certifié CSA • Mécanique TIA-568 • Conforme RoHS • Homologué UL 1873
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	25
Nombre de pièces dans le paquet	1

Documentation

Catalogues - Premise Wiring Catalog
Page du catalogue - PREM S10 CatalogPage
Page du catalogue - PREM V10 CatalogPage
Spécifications - NSJUY

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés