



1

**SHEET ROCK INSTALLATION**

Montage dans le placoplâtre  
Instalación sobre placas de yeso


**Locate and cut wall opening:**

**Level box**  
Déterminer puis couper l'ouverture dans le mur  
Mettre la boîte de niveau  
Ubicar y hacer una abertura en la pared  
Nivelar la caja




**Mark corners (4)**  
Dessiner les coins (4)  
Marcar las esquinas (4)

**Trace and cut opening**  
Tracer et couper l'ouverture.  
Marcar y hacer la abertura



2A




**Secure box in opening:**  
**Install in opening**  
**Secure sheetrock paddles**

Fixer la boîte dans l'ouverture  
Installer dans l'ouverture  
Fixer les pattes à placoplâtre (4)

Fijar la caja en la abertura  
Instalar en la abertura  
Ajustar las fijaciones (4)

2B

**Stud Installation**  
Montage sur poteau de cloison  
Instalación sobre montantes




**Secure to stud with #10 x 3/4" screw (4)**  
Fixer au poteau avec les vis n° 10 x 19 mm (4)  
Fijar al montante con tornillos #10 x 19 mm (4)

**1/2" Alignment tab (4)**  
13mm Patte d'alignement (4)  
13mm Lengüeta de alineación (4)

3


**Install Trim Bezel:**  
#6 x 1/2" FH Screw (4)  
Fixer la plaque décorative  
Vis FH n° 6 x 13 mm  
Instalar la junta mural  
Tornillo FH #6 x 13 mm





**Optional Device Configurations:**

Configurations optionnelles du dispositif  
Configuraciones opcionales del dispositivo



Remove all tabs for "Old Work" box  
Retirer toutes les pattes de la vieille boîte  
Quitar todas las lengüetas de la caja vieja



"A" Data Only  
«A» données seulement  
"A": Sólo para datos




"B" RACO 565 Box, Only  
«B» boîte RACO 565 seulement  
"B": Sólo para caja RACO 565




Control No.	HWS77515601	Page	2	of	2
Rev.	D	Date:	05/18/15		

**RACO 565 Box Installation (optional)**  
Montage de la boîte RACO 565 (optionnel)  
Instalación de caja RACO 565 (opcional)

#6-32 Screw




**RACO 565 Box Installation w/conduit**  
Montage de la boîte RACO 565 avec conduit  
Instalación de la caja RACO 565 con conducto



**K.O. provided for direct A/V and data connections or for providing pass through capability. Low voltage use only.**

Débouchure prévue pour connexions directes A/V et données ou comme traversée. Utilisation à basse tension seulement.  
Se provee una pieza removible para las conexiones A/V y datos directas o como boquilla. Para uso de baja tensión únicamente.



1 1/2" Conduit K.O.  
1 1/2" Conducto K.O

1 1/4" Conduit K.O.  
1 1/4" Conducto K.O

**NOTE:** The enclosure is not weather proof and should not be located outside.

Temperature changes and humidity may cause condensation on the enclosure.

Establish a path to earth ground using the supplied grounding screw on the box.

**PROPER GROUNDING IS AN ELECTRICAL SAFETY ISSUE AND SHOULD BE VERIFIED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.**

**Remarque:** Le coffret n'est pas à l'épreuve des intempéries et ne doit pas être installé à l'extérieur.

Les changements de température et l'humidité peuvent causer de la condensation sur le coffret.

Établir un circuit de mise à la terre au moyen de la vis de MALT fournie dans le coffret.

**UNE MISE À LA TERRE ADÉQUATE REPRÉSENTE UN ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE. ELLE DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**

**NOTA:** La caja no es a prueba de intemperie y por ello no debería ser colocada al exterior.

Los cambios de temperatura y humedad pueden causar condensación en la caja.

Establecer un camino para conectar la puesta a tierra utilizando el tornillo correspondiente (provisto) sobre la caja.

**LA PUESTA A TIERRA APROPIADA ES UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y DEBERÍA SER VERIFICADA POR UN TÉCNICO CALIFICADO.**



Hubbell Incorporated  
40 Waterview Drive  
Shelton, CT 06484  
(800) 288-6000