HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Metal PlugTrak, 15A 2 circuits, 6 prises, 6′ de long, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL20GBA612GY

Metal PlugTrak, 15A 2 circuits, 6 prises, 6′ de long, gris.

Charactéristiques

- Plusieurs configurations d'espacement
- Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
- Le câblage par déplacement de l'isolant assure une meilleure rétention des fils.

Performance

- Électrique - Capacité des prises - NEMA 5-15R et NEMA 5-20R
- Mécanique - Fil - cuivre toronné #12 AWG

Général

Numéro de catalogue	HBL20GBA612GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	PlugTrak précâblé
Nombre de réceptacles	6
Série	Métal
Style	Standard
Type	
CUP	783585214740

Dimensions

Longueur	6 pieds

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A

Chef d'orchestre

Wire Size	#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Norme CSA C22.2 no. 62 • E253976 /E253830 /E253833 • Norme UL UL 5

Logistique

Quantité de cartons	2

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - HBL20GBA612GY AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_HBL20GBA612_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD2473_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK S-51 Catalog Page
Page du catalogue - WDK S-12 Catalog Page
Spécifications - WIRING_HBL20GBA612GY_spec
Spécifications - HBL20GBA612GY

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés