

DECORATOR STYLE CARPET FLANGE

Installation Instructions

ENGLISH

REBORDS ET COUVERCLES RONDS MÉTALLIQUES POUR TAPIS

Directives de montage

FRANÇAIS

REBORDES Y TAPAS METÁLICAS REDONDOS PARA ALFOMBRA

Instrucciones de instalación

ESPAÑOL

GENERAL INFORMATION

- 1. CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.**
- 2. NOTICE: FOR INSTALLATION BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES AND THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**
- 3. NOTICE: USE ONLY CLEAR SILICONE SEALANT TO INSURE SCRUB WATER TIGHTNESS. SAVE THESE INSTRUCTIONS**

CARPET APPLICATION:

1. Remove concrete cover A and discard. **(FIG. 1)**
2. Trim carpet opening ¼" bigger than floor box
3. Remove and discard the flange B.
4. Install provided adapter C and loosen adjustable screws D until top of adapter C is level with the concrete.
5. Connect ground wire in accordance with applicable codes.
6. Install decorator style wiring device in accordance with local codes and device instructions (Trim mounting bridge X as needed, **FIG. 4**).
7. Install provided backing plate E and gasket F. **(FIG. 2)**
8. Center carpet flange G over floor box. Ensure base of flange is correctly oriented and fully seated on the gasket and adapter below.
9. Use provided flange gasket OR apply a continuous bead of silicone all around the underside of the flange.
10. Use provided screws to secure the flange to the box. Torque to 10-12 lbf-in (1.1 - 1.4 Nm).

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- 1. ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.**
- 2. AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- 3. AVIS -** UTILISER UNIQUEMENT UN MASTIC DE SILICONE ISOLANT TRANSPARENT POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ AUX EAUX DE RÉCURAGE. CONSERVER CES DIRECTIVES
- USAGE DE TAPIS**
1. Enlever le couvercle pour béton A et le jeter. **(FIG. 1).**
2. Tailler dans le tapis une ouverture 6mm plus grande que le diamètre de la boîte de plancher.
3. Retirer et jeter le rebord B.
4. Installer l'adaptateur C fourni et desserrer les vis réglables D jusqu'à ce que le dessus de l'adaptateur C soit à égalité du béton.
5. Raccorder la mise à la terre conformément aux codes applicables.
6. Installer le dispositif de câblage de type Decorator conformément aux codes locaux et aux directives livrées avec le dispositif (couper la bride X au besoin, **FIG. 4**).
7. Monter la plaque de fixation E et le joint F fournis. **(FIG. 2)**
8. Centrer le rebord pour tapis G sur la boîte de plancher. S'assurer que la base du rebord est correctement orientée et qu'elle repose complètement sur le joint et l'adaptateur ci-dessous.
9. Utiliser le joint du rebord fourni OU appliquer un cordon continu de silicone sur tout le périmètre intérieur du rebord.
10. Fixer le rebord à la boîte avec les vis fournies. Serrer à un couple de 1,1 - 1,4 Nm (10-12 lbp).

INFORMACIÓN GENERAL

- 1. ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la energía antes de la instalación. No cablear nunca componentes eléctricos energizados.**
- 2. AVISO -** Para ser instalado por un electricista competente de conformidad con los códigos eléctricos nacionales y locales y siguiendo estas instrucciones.
- 3. AVISO: USAR EXCLUSIVAMENTE SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE PARA ASEGURAR LA IMPERMEABILIDAD DURANTE LA LIMPIEZA DEL PISO. CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES**
- APLICACIÓN CON ALFOMBRA**
1. Quitar la tapa de hormigón A y desecharla. **(FIG. 1)**
2. Recortar en la alfombra un hueco 6mm más grande que la caja de piso.
3. Retire y deseche la brida B.
4. Instale el adaptador C suministrado y afloje los tornillos ajustables D hasta que la parte superior del adaptador C esté nivelada con el concreto.
5. Conecte el cable a tierra de acuerdo con los códigos aplicables.
6. Instale el dispositivo de cableado estilo decorador de acuerdo con los códigos locales y las instrucciones del dispositivo (recorte el puente de montaje X según sea necesario, **FIG. 4**).
7. Instale la placa trasera E y la junta F proporcionadas. **(FIG. 2)**
8. Centre la pestaña de la alfombra G sobre la caja del piso. Asegúrese de que la base de la brida esté correctamente orientada y completamente asentada en la junta y el adaptador que se encuentran debajo.
9. Utilice la junta de la brida suministrada O aplique un cordón continuo de silicona alrededor de la parte inferior de la brida.
10. Use los tornillos suministrados para asegurar la brida a la caja. Apriete a 10-12 lbf-in (1,1 - 1,4 Nm).






FIG.1




FIG.2




FIG. 3




FIG. 4

Hubbell Products México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su criterio juicio en un plazo no mayor de 90 días.

Esta garantía no cubre desgastes por uso normal y no será válida en los siguientes casos

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador responsable.

El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

Para hacer efectiva la garantía bastara la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o bien la factura, recibo o comprobante.

Modelo: _____ Marca: _____
 Fecha de compra: _____

Importado por HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
 Calle 5 Sur # 104, Parque industrial Toluca 2000, Toluca Edo de México. C.P. 50200
 Tel.:(722) 980 0600