

HRCB SERIES THREADED ROD MOUNTING KIT, INSTALLATION INSTRUCTIONS


ENGLISH

NOTE: THREADED ROD BRACKETS CAN ACCOMMODATE UP TO 3/8" DIAMETER THREADED ROD.

1. **BRACKET INSTALL (Figure A)**

Install threaded rod bracket (1) to ceiling box (typical 4 places).

NOTE: 1/4" hardware supplied, 1/4-20 x 5/8" long cap head screw (2); 1/4-20 square nut (3).





2. **THREADED ROD INSTALL (Figure B)**

Install threaded rod thru threaded rod bracket (1) (typical 4 places). Use bottom nut to level ceiling box. Use top nut to secure ceiling box.

NOTE: Hardware supplied by customer.

Finished assembly (Figure C, typical 4 places). See HRCB-12/22 installation instructions to complete installation of unit(s).



ENSEMBLE DE MONTAGE DE TIGES FILETÉES DE LA SÉRIE HRCB, DIRECTIVES DE MONTAGE

FRANÇAIS

REMARQUE - LES SUPPORTS DE TIGES FILETÉES PEUVENT ACCUEILLIR DES TIGES FILETÉES D'UN DIAMÈTRE MAXIMAL DE 9,5 mm (3/8 PO).

MONTAGE DU SUPPORT (Figure A)

Fixer le support de la tige filetée (1)
à la boîte de plafond (à 4 endroits).

REMARQUE - Le matériel de 6,35 mm (1/4 po) est fourni, vis d'assemblage 1/4-20 x 5/8 po (2); écrou carré 1/4-20 (3).

MONTAGE DES TIGES FILETÉES (Figure B)

Fixer la tige filetée dans le support de tige filetée (1) (4 endroits). Utiliser l'écrou inférieur pour mettre à niveau la boîte de plafond.
Utiliser l'écrou supérieur pour fixer la boîte de plafond.

REMARQUE - Les ferrures sont fournies par le client.

Assemblage terminé (figure C, 4 emplacements).
Consulter les directives de montage du HRCB-12/22
pour terminer le montage de l'unité (des unités).

KIT DE MONTAJE DE VARILLA ROSCADA SERIE HRCB, INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESPAÑOL

NOTA: LOS SOPORTES DE VARILLA ROSCADA PUEDEN ACOMODAR VARILLA ROSCADA DE HASTA 3/8" DE DIÁMETRO.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE (Figura A)

Instale el soporte de la varilla roscada (1)
a caja de techo (típica 4 plazas).

NOTA: Herrajes de 1/4" suministrados,
tornillo de cabeza hueca de 1/4-20 x 5/8" de largo (2);
Tuerca cuadrada 1/4-20 (3).

INSTALACIÓN DE LA VARILLA ROSCADA (Figura B)

Instale la varilla roscada a través del soporte de la varilla roscada (1) (típico en 4 lugares). Utilice la tuerca inferior para nivelar la caja del techo. Use la tuerca superior para asegurar la caja del techo.

NOTA: Hardware suministrado por el cliente.

Ensamble final (Figura C, típico 4 lugares).
Consulte las instrucciones de instalación de HRCB-12/22
para completar la instalación de la(s) unidad(es).

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

Calle 5 sur No. 104
Parque Industrial Toluca 2000, Toluca
Edo de México C.P. 50200

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Tel.:(722) 980 - 0600