HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 30A 3-Phase Wye 120/208V AC, 4-Pôles 4-Fils sans mise à la terre, Non-NEMA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL3433C

Corps de connecteur femelle industriel Twist-Lock®, 30A triphasé Wye 120/208V AC, 4 pôles 4 fils sans mise à la terre, non NEMA, borne à vis.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94 ou CSA 22.2 No. 0.6
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL3433C
Couleur	
Gamme de cordons	0.350"-1.150" (9-29)
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 30A sans mise à la terre
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	4 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	
CUP	783585039893

Dimensions

Dimensions	2.33 in x 2.33 in x 3.86 in
Taille de l'affichage	Standard
Hauteur	3.86 in
Longueur	2.33 in
Poids	0,4 lb
Largeur	2.33 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases WYE 120/208 VAC
Tension nominale Description	3 phases WYE 120/208 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,350 - 1,150 in
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	30
Quantité de palettes	2880

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessins de vente - WDK_HBL3433C_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD1731_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK B-48 Catalog Page
Spécifications - HBL3433C
Spécifications - Wiring HBL3433C Specification Sheet
Spécifications - HBL3433C
Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés