HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings, 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1/2", Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue P0509NGY

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings, 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1/2", Gray.

Charactéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit.
- Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides.
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94X-2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	P0509NGY
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Nylon
Style	90°
Type	
CUP	783585810010

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	2.91 in
Dimension - Taille du filetage	1/2" NPT
Hauteur	1.98 en
Taille du commerce	1/2

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié CSA • Homologué UL : UL50 Type 4X, 12 et 13
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	5400

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessins de vente - WDK_P0509N_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - Industrial Solutions
Littérature - Wire Management Solutions Brochure
Littérature - Safety Product Guide
Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page
Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page
Spécifications - P0509NGY
Spécifications - P0509NGY
Spécifications - Wiring P0509NGY Specification Sheet
Vidéo - Kellems Wire Management Solutions

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés