HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Prise média J-Load, 20A 125V réceptacle inviolable, 2 ports, cadre décoratif, amande claire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue RJ62LATR

J-Load Media Outlet, 20A 125V Tamper Resistant Receptacle, 2-Port, Decorator Frame, Light Almond.

Charactéristiques

- Montage sur boîte personnalisée
- Accepte n'importe quelle configuration de prise encliquetable
- Isole la basse tension et l'alimentation dans le même boîtier

Général

Numéro de catalogue	RJ62LATR
Couleur	
Contact	Laiton
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Cadre et réceptacle uniquement
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Température nominale	Par TIA
CUP	883778302671

Dimensions

Taille de l'affichage	1-Gang Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité	Vis d'extrémité pour le réceptacle

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	10

Documentation

Brochures - Floorbox Selection Guide
Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®
Manuels d'installation - WIRING_PD2198_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK Z-18 Catalog Page
Page du catalogue - WDK Z-27 Catalog Page
Page du catalogue - WDK Z-21 Catalog Page
Spécifications - RJ62LATR
Spécifications - RJ62LATR
Spécifications - RJ62LATR
Vidéo - Tradeselect Devices
Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés