HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Prise double pour chargeur USB, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, 2) ports USB 5A, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue USB15A5GY

Prise double pour chargeur USB, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, 2 ports USB de 5A, gris.

Charactéristiques

- Sortie USB haute puissance de 5 ampères et 5 volts
- Deux ports USB de type A
- Résistant à l'effraction Compatible Duplex de qualité commerciale
- Ports USB classés 10 000 cycles

Général

Numéro de catalogue	USB15A5GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Usage intensif
Style	Décorateur de lignes de style
Type	
CUP	883778306914

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R

Logistique

Quantité de cartons	10

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - USB15A5GY AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_USB15A5_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD2705_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK Z-7 Catalog Page
Spécifications - Wiring USB15A5GY Specification Sheet
Spécifications - USB15A5GY

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés