

CLOCK HANGER RECESSED RECEPTACLE


INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE

NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

WARNING: Risk of Electric Shock or Death.
Disconnect power before installing.

CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 14AWG to 10AWG.
20A, 12AWG to 10AWG

- Remove insulation from conductors $\frac{3}{4}$ inch.
- Side Wire: Wrap conductor securely around terminal screw. Tighten terminal screws securely, 9-12 pound•inch (1.0-1.4 N•m) of torque.
- Removable Hook: Max weight 30 lbs.



Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000

4/2010

PD2393

French

PRISE ENCASTRÉE CROCHET HORLOGE

MONTAGE, UTILISATION et MAINTENANCE

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

**ATTENTION: EMPLOYER
UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS
EN CUIVRE.** 15A, du calibre 14AWG au calibre 10AWG. 20A, du calibre 12AWG au calibre 10AWG.

- Enlever l'isolant des conducteurs 19mm.
- Câblage Latéral: Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne. Reserrer les vis de bornes. Couple de serrage: 1,0-1,4 N•m.
- Crochet amovible: poids maximal 13,6 kg.

Spanish

TOMA EMBUTIR CON GANCHO RELOJ

MONTANJE, UTILIZACIÓN y MANTENIMIENTO

AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación.

**CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE
CONDUCTORES DE COBRE.** 15A,
14AWG a 10AWG. 20A, 12AWG a
10AWG.

- Quitar el aislamiento de los conductors 19mm.
- Cableado Lateral: Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1,0-1,4 N•m.
- Gancho amovible: peso máximo 13,6 kg.

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

**HUBBELL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
Av. Coyoacán # 1051
México, D.F. 03100
Tel.:(5)575 – 2022
FAX: (5)559-8626**