

Charging Station Installation Instructions

English

Hardware:



Drywall Screw
Qty. 5



Wall Anchor
Qty. 4

Installation Tips:

- Preferred method of installation is to screw directly to wall studs.
- The provided anchors are intended for wall mounting when not utilizing wall studs. In this case, use of all four wall anchors are required.
- Ultimate holding value is determined by age, condition & capacity of wall material and installation type.

Suggested Tools:



3/16" Drill Bit




Bubble Level



Phillips Screwdriver

Assembly:

- 1** After removing contents from box, using a level, place the wall mount bracket at desired height and make sure it is level.




- 2** Using drywall screws secure wallmount plate to wall.




4x

- 3** Slide the charging station into the mount by guiding the technology box down into the mounting plate.



- 4** Secure the last screw into the hole on the mounting plate above the technology box.



- 5** Now that the charger is secured to the wall, it can be plugged in. The power cable will plug into the bottom of the charging station and into any standard wall outlet or power strip.



Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com

PD2806 (Page 1) 02/17

Drywall anchors are optional in this step, but not required.



Matériel:



Vis à cloison sèche
Qty. 5



Cheville
Qty. 4

Conseils d'installation:

- La méthode de montage préférée consiste à visser directement dans les chevilles.
- Lorsqu'on ne se sert pas de chevilles, l'utilisation des ancrages fournis est requis.
- La force de retenue est fonction de l'âge, de l'état et de la résistance du matériau mural et du montage.

Outils suggérés:



Foret de 3/16 po




Niveau à bulle



Tournevis Phillips

Assemblage:

- 1 Mettre la plaque murale à la hauteur désirée et s'assurer qu'elle est de niveau.




- 2 Utiliser les vis à cloison sèche pour fixer la plaque au mur.




4x

Les chevilles pour mur sec sont optionnelles à cette étape.

- 3 Faire glisser soigneusement vers le bas le poste de recharge sur le support de montage.



- 4 Fixer la dernière vis dans le trou du haut du support de montage.



1x

- 5 Une fois le poste de recharge fixé au mur, procéder à son branchement : le câble d'alimentation à la base du poste de recharge et la fiche du cordon sur n'importe quelle prise standard ou barre multiprise.



Herrajes:



Tornillo para tablaroca
Qty. 5



Ancla de pared
Qty. 4


Consejos de instalación:

- Método preferido de instalación para atornillar directamente en el travesaño de la pared.
- Al no utilizar los travesaños de la pared, es necesario utilizar los anclajes proporcionados.
- La fuerza del montaje se determina por la edad, condición y resistencia del material de la pared y la instalación.

Herramientas sugeridas:



Broca de 3/16"




Nivel de burbuja



Destornillador Phillips

Ensamble:

- 1** Coloque el soporte de pared a la altura deseada y asegúrese de que está a nivel.




- 2** Utilice tornillos para tablaroca para asegurar la placa de montaje a la pared.




4x

- 3** Deslice con cuidado la estación de carga hacia abajo en el soporte de montaje.




- 4** Asegure el tornillo final en el agujero superior del soporte de montaje.



1x

- 5** Con la estación de carga fija a la pared, puede ser conectado. El cable se enchufa en la parte inferior de la estación de carga y la clavija del cable en cualquier receptáculo de pared estándar o multicontacto.



HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN MÉXICO.
 <1 6 6 9 @ 8 9 A v L 7 C Z G 5 " 8 9 7 J " >
 C O P I E S C O N T I N E N T E S D E L A G A R A N T Í A S O N O V A L I D A S
 T. (55) 9151-9999



Los sujetadores de tablaroca son opcionales en este paso.